



サニタリー空間を美しく。キレイと時短を実現する「超音波ウォッシャー」搭載機種も拡大  
**プラズマクラスター洗濯乾燥機 3機種を発売**

シャープは、スタイリッシュな「ガラストップデザイン」と「光るタッチナビ」を採用し、また、「超音波ウォッシャー」を搭載した<ES-PU11C>など、プラズマクラスター洗濯乾燥機3機種を発売します。

継ぎ目のないフラットなフタを採用した「ガラストップデザイン」は、空間を美しく引き立てます。さらに、操作部は、操作に必要なキーと表示だけが光って操作を分かりやすくお知らせする「光るタッチナビ」を採用しました。

また、好評の「超音波ウォッシャー」を、11kgタイプ<ES-PU11C>に加え、10kgタイプ<ES-PU10C>にも搭載しました。「超音波ウォッシャー」は、毎秒約38,000回の超音波振動で手洗いでは落ちにくい汚れを弾き飛ばします\*1。気になる部分汚れを「超音波ウォッシャー」で予洗いした後、「10分洗濯コース」で本洗いですれば、短時間で洗濯を終えることができます。仕事や家事で忙しい人にお勧めの新しい洗濯スタイルです。

全機種に新搭載の「ホームクリーニングコース」は、パワフルシャワーで衣類を高濃度の洗剤液にしっかり沈めて、やさしい水流で攪拌します。大切なおしゃれ着を傷みや縮みを抑えながらキレイに洗います。P&Gレノアハピネス\*2と共同開発した「香りプラスコース」は、柔軟剤を衣類全体に均一にコーティングし、柔軟剤の香りをしっかり付けることを目的としたコースです\*3。

多くのお客様にご愛顧いただいている当社独自の「穴なし槽」洗濯機は、1992年の発売以来累計1,000万台を突破しました\*4。洗濯槽の外側に水を溜めない高い節水性と、洗濯槽の外側についた黒カビや汚れが洗濯槽内に侵入しない清潔性が、多くのお客様から評価されています。

品名	プラズマクラスター洗濯乾燥機		
形名	ES-PU11C	ES-PU10C	ES-PT10C
定 格 容 量	洗濯11.0kg 乾燥6.0kg	洗濯10.0kg 乾燥5.0kg	洗濯10.0kg 乾燥5.0kg
超音波ウォッシャー搭載	●	●	—
希 望 小 売 価 格	オープン		
発 売 日	2018年7月19日	2018年7月19日	2018年6月21日
月 産 台 数	4,000台	3,000台	3,000台

■ 主な特長

1. スタイリッシュな「ガラストップデザイン」と「光るタッチナビ」
2. 気になる部分汚れの予洗いに「超音波ウォッシャー」。「10分洗濯コース」との組み合わせで洗濯時間を大幅に短縮し、汚れを素早くキレイに<ES-PU11C/ES-PU10C>
3. 新搭載「ホームクリーニングコース」と「香りプラスコース」で衣類を大切に
4. 「プラズマクラスター」搭載。頻繁に洗えない衣類も消臭\*5。槽内のカビ菌も抑制\*6

※1 衣類の素材、汚れや洗剤の種類、洗剤の有無によって洗浄効果が異なります。染料により染まったものや化学的に変質したもの(時間が経った黄バミや染みなど)、接着剤や有機溶剤などで固着したもの(塗料、油性ペン、墨汁、ヘアカラー、マニキュア、インク、染料など)は落ちません。

※2 P&Gイノベーション合同会社における柔軟剤ブランドおよび柔軟剤ブランド開発チームの名称。

※3 香りの感じ方、柔軟剤効果の感じ方には個人差があります。また、洗剤や柔軟剤の種類や使用量、衣類の種類によって、柔軟剤の付き具合、香りの感じ方、柔軟剤効果の感じ方が異なる場合があります。

※4 1992年10月～2018年3月末日の穴なし槽洗濯機の国内出荷台数合計。

※5 衣類のサイズや種類、ニオイの種類や強さによっては十分に消臭できないことがあります。●試験機関：(一財)ボーケン品質評価機構 ●試験成績書発行番号：E0113000139 ●試験方法：当社にてあらかじめ汗臭を付着させ、ハンガー消臭コースで運転した試験布を6段階臭気強度表示法に準拠して評価 ●試験結果：5分運転後除去率90%以上、30分運転後除去率99%以上。

※6 ●試験機関：(一財)日本食品分析センター ●試験成績書発行番号：13048301001-01、13053363001-01 ●試験方法：密閉洗濯内に設置したカビ付着布の菌糸発育状態を確認 ●カビ抑制方法：プラズマクラスターによる ●対象部分：洗濯槽・パルセーター(裏側) ●試験結果：カビ菌発育の抑制を確認 ●イオン濃度：約350,000個/cm<sup>3</sup>(洗濯槽中央部にて測定)。

● プラズマクラスターロゴおよびプラズマクラスター、Plasmaclusterは、シャープ株式会社の登録商標です。

【お問い合わせ先】

お 客 様 : お客様ご相談窓口フリーダイヤル ☎ 0120-078-178

## ■ 特 長

### 1. スタイリッシュな「ガラストップデザイン」と「光るタッチナビ」

近年、サニタリー空間にもインテリア性が求められる中、スタイリッシュでお手入れがしやすい「ガラストップデザイン」を採用しました。さらに、＜ES-PU11C＞にはハーフミラーのフタを採用。特徴的なハーフミラーのフラットガラスが、光を反射し空間を美しく引き立てます。また、「光るタッチナビ」は、電源を入れると、操作に必要なキーと表示だけが光って操作を分かりやすくお知らせします。

投入口には、水の流れや拭き取りやすさに配慮した洗面ボウルをモチーフに、段差や継ぎ目のない滑らかなデザインを取り入れました。



### 2. 気になる部分汚れの予洗いに「超音波ウォッシャー」。「10分洗濯コース」との組み合わせで洗濯時間を大幅に短縮し、汚れを素早くキレイに＜ES-PU11C/ES-PU10C＞


毎秒約38,000回の超音波振動で真空の泡を発生させ、泡が弾けるときに生じる強力なパワーで汚れを弾き飛ばして素早くキレイに落とす「超音波ウォッシャー」を搭載しました。手洗いでは落ちにくいワイシャツの皮脂汚れや化粧品、食べこぼしなどの部分汚れを、洗濯前に「超音波ウォッシャー」で落とすことで洗濯物がキレイに洗い上がり、洗濯の質を向上させます。非接触充電方式なので、洗濯機の収納部に置くだけで充電できます※7。

「超音波ウォッシャー」と「10分洗濯コース」を組み合わせることで、ガンコな汚れの洗濯物も短時間の洗濯でキレイに仕上がるので、家事の時短にもつながります。

また、「10分洗濯コース」は軽い汚れの衣類や布巾やマットのお洗濯にも便利です。


※7 洗濯機本体の電源が入っている時に充電します。

#### ■ 「超音波ウォッシャー」と「10分洗濯コース」 お洗濯方法



#### ■ 「超音波ウォッシャー」でカンタン予洗い後、わずか10分の洗濯でここまでキレイに

※8 当社実験による(超音波ウォッシャー使用時、洗濯用液体洗剤使用)。衣類の素材、汚れや洗剤の種類によって洗浄効果が異なります。



### 3. 新搭載「ホームクリーニングコース」と「香りプラスコース」で衣類を大切に

#### ■ ホームクリーニングコース

衣類の傷みや縮みを抑えながら、大切なおしゃれ着をキレイに洗うコースです。皮脂汚れなどの落ちにくかった汚れをしっかりと洗います。パワフルシャワーで衣類全体を濡らしながら、水を溜める過程の高濃度の洗剤液にしっかりと浸します。給水終了後、洗濯水に衣類を沈めたあと、やさしい水流で攪拌し汚れを洗い流します。



パワフルシャワーイメージ図


・落ちにくい汚れもしっかり落とす※9




※9 ホームクリーニングコース/ES-PU11C。当社実験による。衣類の量、素材、汚れや洗剤の種類によって洗浄効果が異なります。

#### ■ 香りプラスコース

P&Gレノアハピネスと共同開発した「香りプラスコース」は、最終すすぎ時に水で衣類をほぐしてから柔軟剤を投入することで、柔軟剤を衣類全体に均一にコーティングし、柔軟剤の香りを衣類にしっかりと付けることを目的としたコースです。また、柔軟剤の有効成分をより多く衣類に残し、柔軟剤の効果を高めるように衣類をすすぎます。



柔軟剤有効成分付き具合の比較(綿100%布※10)



● 青く染まっている部分は柔軟剤の有効成分の付き具合を表しています。

※10 P&G社実験による。香りプラスコース/通常のすすぎ(標準コース) : ES-PU11C。

### 4. 「プラズマクラスター」搭載。頻りに洗えない衣類も消臭。槽内のカビ菌も抑制

頻りに洗えない制服やブーツなどを洗濯槽内でハンガーにかけ、洗濯槽内に「プラズマクラスターイオン」を充満させることで消臭、除菌もできます。さらに「プラズマクラスター槽クリーン」で、洗濯槽に送風しながら「プラズマクラスターイオン」を放出し、カビ菌の繁殖を抑制します。

プラズマクラスター・ハンガー消臭

頻りに洗えない制服も



ニオイが気になるブーツも



(イメージ図)

お洗濯の後にらくらくお手入れ

プラズマクラスター槽クリーン



(イメージ図)

## ■ その他特長

- ・ムダ水カット、黒カビブロック。「節水性」「清潔性」に優れた当社独自の「穴なし槽」を採用

当社独自の「穴なし槽」は、洗濯槽の外側の槽に水を溜めない構造のため、洗濯槽と外槽の間のムダ水を省くことができ、節水性に優れています。また、洗濯槽の外側についた黒カビや汚れが洗濯槽内に侵入しないので、いつも清潔な水で洗い・すすぎができます。

穴なし槽は穴がないので水流の勢いが加速。さらにネイチャーテクノロジーを応用し、イルカの尾ひれと表皮の形状を模したパルセーターによるW効果で強力な水流を生み出し、高い洗浄効果を実現しました。



※11 衣類を汚す原因となる黒カビなどが侵入しにくい構造となっています。ご使用方法・ご使用洗剤によっては、パルセーターの裏に洗剤カスなどを原因としたカビ状の汚れがつき、混入する場合があります。

※12 当社実験による。衣類の量・素材、汚れや洗剤の種類によって洗浄効果が異なります。

- ・内フタがなく洗濯物の出し入れがしやすい「WIDEマウス & LOWボディ」

内フタがない当社独自※13の構造により実現した「WIDEマウス & LOWボディ」を採用することで、大量の洗濯物や重い毛布の出し入れが楽な姿勢で行えます。例えば、洗濯後の水分を含んだ重い毛布を取り出す際、腰への負担が軽減できます。

※13 国内で販売されているタテ型洗濯乾燥機において、内フタがない設計。2018年6月12日現在。

※14 毛布やカーテンなどの大物を洗うときには、別売の洗濯キャップか大型毛布用丸型ネットを必ずご使用ください。

※15 投入口の最低高さ。<ES-PU10C/ES-PT10C> 820mm。



- ・気になる衣類のシワを洗濯の段階から抑制する「シワ抑えコース」を搭載

洗濯の時に衣類の絡みを抑えて洗浄し、やさしく脱水することで、シワの少ない洗い上がりを実現。ワイシャツなどのアイロンがけの手間を軽減します。

- ・洗剤を活性化してガンコな汚れを落とす「温風プラス洗浄(ガンコ汚れコース)」搭載

洗濯運転の初期に温風を槽内に送ることで洗剤液と衣類を温めて洗剤を活性化させ、ガンコな汚れを繊維から浮かび上がらせます。

- ・手洗いに代わって、洗剤なしの5分程で予洗いする「サッと予洗いコース」

運動後の汗びっしょりのシャツやお子様の食べこぼしなど、洗剤を使わずにわずか5分程で汚れを落とす予洗いができるので、手洗いの手間が省けます。

- ・洗濯の様子をいつでも確認できる「槽内LEDライト」

フタを開けると「槽内LEDライト」が点灯します。洗濯中もライトキーで「槽内LEDライト」を点灯し、内フタがないので洗濯の様子をいつでも確認できます。

■ 仕 様

形 名	ES-PU11C-S	ES-PU10C-T	ES-PT10C-T	
容 量	洗濯11.0kg 乾燥6.0kg	洗濯10.0kg 乾燥5.0kg	洗濯10.0kg 乾燥5.0kg	
運 転 時 間	洗 濯	約46分	約45分	約45分
	洗濯～乾燥	約220分	約185分	約185分
消 費 電 力 量	洗 濯	110Wh	98Wh	98Wh
	洗濯～乾燥	2200Wh	1850Wh	1850Wh
標 準 使 用 水 量	洗 濯	115L	102L	102L
	洗濯～乾燥	88L	82L	82L
ガラストップデザイン	○ (ハーフミラー)	○	○	
光るタッチナビ	○	○	○	
超音波ウォッシャー搭載	○	○	—	
10分洗濯コース	○	○	○	
ホームクリーニングコース	○	○	○	
香りプラスコース	○	○	○	
温風プラス洗浄 (ガンコ汚れコース)	○	○	○	
シワ抑えコース	○	○	○	
サッと予洗いコース	○	○	○	
WIDEマウス&LOWボディ	○(内フタレス)	○(内フタレス)	○(内フタレス)	
プラズマクラスター搭載	○	○	○	
槽内LEDライト	○	○	○	
音 声 機 能	○	○	—	
運 転 音 (洗 い / 脱 水 / 乾 燥)	39dB/38dB/44dB	38dB/38dB/44dB	38dB/38dB/44dB	
外 形 寸 法 (給排水ホース含む)	幅600mm ×奥行650mm ×高さ1,050mm	幅600mm ×奥行650mm ×高さ1,020mm	幅600mm ×奥行650mm ×高さ1,020mm	
質 量	約48kg	約47kg	約47kg	
色 調	シルバー系(S)	ブラウン系(T)	ブラウン系(T)	



シャープ プラズマクラスター洗濯乾燥機

左より、<ES-PU11C-S (シルバー系)><ES-PU10C-T (ブラウン系)><ES-PT10C-T (ブラウン系)>