

リビングや寝室などにもなじみやすい高品位なメタルドアデザインと  
便利な「つけかえどっちもドア」を採用したセカンド冷凍庫

## ファン式冷凍庫「グルメクール」＜FJ-HM7K＞を発売



左から、ファン式冷凍庫「グルメクール」＜FJ-HM7K-H＞／庫内イメージ／リビング設置イメージ

シャープは、高品位なメタルドアデザインと、部屋のレイアウトに応じてドアの開閉方向を変更できる「つけかえどっちもドア」を採用した、ファン式冷凍庫「グルメクール」＜FJ-HM7K＞を発売します。

昨今、冷凍食品需要の拡大や食品をまとめ買いする方が増加する中、食品を大量に保存するための「セカンド冷凍庫」がトレンドとして注目されるなど、関心が高まっています。本機は、インテリアになじみやすい高品位のメタルドアデザインと、部屋のレイアウトに合わせてドアの開閉方向を変更できる「つけかえどっちもドア」を採用。キッチン周りだけでなく、リビングやダイニング、寝室など、ユーザーの生活スタイルに合わせて設置場所を選びやすくしました。

また、冷凍・微凍・冷蔵の3モードに対応。-21℃～+6℃の間で9段階の細かな温度切替ができるので、収納する食材・飲料に合わせ、ユーザーこだわりの温度設定が可能です。冷蔵モード時には、「プラズマクラスター」が自動で放出され、きれいな冷気が庫内を循環することにより浮遊菌・付着菌を除菌※1※2します。

本機は、「おいしさをいつも身近に」をコンセプトに、さまざまな場所に設置できるインテリア性と豊かな食体験を実現する細かな温度設定などにより、“日常をアップグレードするセカンド冷凍庫”として提案してまいります。

品名	愛称	形名	ドアタイプ	定格内容積	希望小売価格	発売日	月産台数
ファン式冷凍庫	グルメクール	FJ-HM7K	(左右両開き) つけかえどっちもドア	72L	オープン	2023年 4月6日	2,000台

### ■ 主な特長

1. インテリアになじみやすい高品位メタルドアデザインと、部屋のレイアウトに応じてドアの開閉方向を変更できる「つけかえどっちもドア」を採用
2. 冷凍・微凍・冷蔵の3モードに対応。ユーザーの好みに合わせ、9段階の細かな温度切替が可能
3. 冷蔵モード使用時に、浮遊菌・付着菌を除菌する「プラズマクラスター」を搭載

※1 使用環境（庫内の食品の量・置き場所など）により、プラズマクラスターイオンの効果が異なります。また、食中毒などの予防を保証するものではありません。

※2 ■浮遊菌除菌効果（1000Lボックス内での実験結果。実使用空間での実証結果ではありません。）【試験依頼先】（一財）石川県予防医学協会【試験成績書】第14000609号【試験方法】1000Lのボックス内にプラズマクラスターイオンを放出し、その後、浮遊菌をエアースンプラーを用いて採取し、生菌数を測定（プラズマクラスターイオン濃度：ダクト内200,000個/cm<sup>3</sup>）【試験対象】浮遊した1種類の菌【対象場所】冷蔵室内【試験結果】約73分で除去率99%以上■付着菌除菌効果（100Lボックス内での実験結果。実使用空間での実証結果ではありません。）【試験依頼先】（一財）石川県予防医学協会【試験成績書】第H1600196K号【試験方法】100Lのボックス内に菌を塗布した寒天培地を配置し、プラズマクラスターイオン放出6日後の生菌数を測定（プラズマクラスターイオン濃度：50,000個/cm<sup>3</sup>）【対象場所】冷蔵室最上段棚【試験結果】6日間で除去率99%以上

【 ホームページ 】 <https://corporate.jp.sharp/>（画像ダウンロード <https://corporate.jp.sharp/press/>）

【 本 社 】 〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地

【 お客様お問い合わせ先 】 お客様ご相談窓口 ☎ 0120-078-178

## ■ 主な特長

### 1. インテリアになじみやすい高品位メタルドアデザインと、部屋のレイアウトに応じてドアの開閉方向を変更できる「つけかえどっちもドア」を採用

「セカンド冷凍庫」を購入された方の多くがキッチンに設置<sup>※3</sup>している一方、「居室の空間が広く感じられるように、高さを抑えた冷凍庫が欲しい」、「書斎やリビングにも置けるおしゃれな外観のものが欲しい」などの要望をいただいています。

本機は、インテリアになじみやすいスタイリッシュなメタリックグレーの高品位メタルドアデザインを採用したほか、家具とのバランスを考慮した高さ（77cm）に設計したことから、リビングやダイニング、書斎など、キッチン以外の空間にも設置しやすくなりました。さらに、ドアの開閉方向を左右どちらにも変更できる「つけかえどっちもドア」の採用により、部屋のレイアウトやユーザーの生活スタイルに合わせて使用することができます。



ワーキングスペースへの設置イメージ



左開き

右開き

「つけかえどっちもドア」

※3 当社調べ。<FJ-HF13H>購入者を対象にしたアンケート結果

### 2. 冷凍・微凍・冷蔵の3モードに対応。ユーザーの好みに合わせ、9段階の細かな温度切替が可能

本機は、収納する食品や飲料に応じて、庫内の温度を冷凍・微凍・冷蔵の3モードに切替が可能です。冷凍食品の保存に適した冷凍モード（-21℃、-18℃、-15℃）、生鮮食品やお惣菜などの保存に適した微凍モード（-7℃、-5℃、-3℃）、飲料やおつまみ、スイーツの保存に適した冷蔵モード（0℃、3℃、6℃）の9段階で調節ができ、お取り寄せの冷凍食品から晩酌のためのお酒とおつまみ、ご褒美スイーツの保管まで、ユーザーの好みに合わせた温度設定で使用いただけます。庫内の棚とケースを取り外して棚の位置を変更できるので、背の高い一升瓶や2Lペットボトルなどの保存にも便利です。



-21℃

-18℃

-15℃

-7℃

-5℃

-3℃

0℃

3℃

6℃

冷凍

微凍

冷蔵

9段階温度設定



ボトル収納例

### 3. 冷蔵モード使用時に、浮遊菌・付着菌を除菌する「プラズマクラスター」を搭載

プラズマクラスターユニットを搭載し、冷蔵モード使用時に冷蔵室内の浮遊菌を除菌します。また、最上段の棚では付着菌に対する除菌効果も発揮。きれいな冷気が庫内を循環します。

## ■ 仕 様

形 名	FJ-HM7K	
ド ア 数	1ドア	
定 格 内 容 積	72L	
外 形 寸 法	幅 495 × 奥行 598 × 高さ 770mm	
質 量	27kg	
年 間 消 費 電 力 量	277kWh/年	
ド ア タ イ プ	つけかえどっちもドア	
ド ア 材	高品位メタルドア	
庫 内 仕 様	ガラス棚（可変）2枚、ケース1個	
主 な 特 長	プラズマクラスター	○（冷蔵モード使用時）
	温 度 切 替	冷凍／微凍／冷蔵（9段階）
	ド ア 閉 め 忘 れ 防 止 ブ ザ	○
	ロ ッ ク	○
	耐 熱 1 0 0 °C の ト ッ プ テ ー ブ ル ※4	○
色 調	-H（メタリックグレー）	

● プラズマクラスターロゴ（図形）およびプラズマクラスター、Plasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。

※4 トップテーブルの上に物をのせる場合は、冷凍庫の後ろ側（背面側）にはみ出さないようにしてください。また、冷凍庫の上部は冷凍庫のトップテーブルにのせる物の最上部から100mm以上のスペースを空けてください。電子レンジ等をのせる場合は、必要な放熱スペース（電子レンジ等のカタログ・取扱説明書記載）をご確認のうえお使いください。トップテーブルの耐荷重は30kgです。電子レンジ・オープンレンジのタイプ、サイズによっては置けない場合があります。

本製品に関する情報は、以下のウェブサイトでもご覧いただけます。  
<https://jp.sharp/reizo/>